技术数据表

插头

配件编号: 50132550

S M8A-4P-SK

图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接

技术参数

基础数据

电气数据

性能数据

工作电压	最大250 V AC/DC

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
柄体材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	螺旋接头，镀镍压铸锌，推荐扭矩 0.6 Nm，自锁

连接2

类型	绝缘位移端子

机械参数

扳手开口宽度	9 mm

认证

防护等级	IP 67

分类

税率编号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
柄体材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	螺旋接头，镀镍压铸锌，推荐扭矩 0.6 Nm，自锁

引脚	芯线颜色
1	-
2	-
3	-
4	-



连接2

类型	绝缘位移端子