

技术数据表

个命令发生器

配件编号: 50149355

CD-B1-Z-C01



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 接线图
- 配件




技术参数

基础数据	
类型	显示/个指令发生器 (非故障安全)
功能	
功能	尺寸和设计 与 L250 系列门锁相同 螺旋接头保护
电气数据	
触点	1NO
通过按压按钮的开关电流	0 ... 550 mA
最大电流负荷	1 A
性能数据	
供电电压 U _B	24 V, DC, 10 %
额定绝缘电压	1.5kV AC/DC
连接	
接口数量	1 个
连接1	
功能	触点连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	5 个引脚
机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	40 mm x 40 mm x 128 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	玻璃纤维加强、自熄、耐冲击
净重	245 g
外壳颜色	灰色
紧固类型	壁挂固定件 通孔安装
进线口类型	M12
机械寿命	1,000,000 驱动周期, IEC 60947-5-1
激活类型	按压按钮 , 蓝色
扫描仪材料	塑料

操作和显示	
显示类型	LED 长亮
操作控制	1 个命令发生器 (蓝色按钮)
环境数据	
环境温度 , 工作	-25 ... 70 °C
环境温度 , 储藏	-25 ... 70 °C
认证	
防护等级	IP 65
安全等级	III
分类	
税率编号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1


功能	触点连接
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	NO(1)
2	NO(1)
3	LED
4	n.c.
5	LED



接线图



配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50132077	KD U-M12-5A-V1-020	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PVC
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC
	50132080	KD U-M12-5A-V1-100	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PVC

注意

所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。