

Hoja técnica

Adaptador

Código: 50109832

KDS ET-M12 / RJ45 W-4P

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Accesorios



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para interfaz Ethernet

Conexión

Número de conexiones 2 Unidad(es)

Conexión 1

Tipo de conexión Conector redondo

Tamaño de rosca M12

Tipo Conector hembra

Número de polos 4 polos

Codificación Codificación D

Versión Acodado

Conexión 2

Tipo de conexión RJ45

Datos mecánicos

Peso neto 36 g

Material PUR

Clasificación

Número de arancel 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ECLASS 16.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

UNSPSC 26.08 32151900

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión Conector redondo

Tamaño de rosca M12

Tipo Conector hembra

Número de polos 4 polos

Codificación Codificación D


Versión Acodado

Conexión 2

Tipo de conexión RJ45

Accesorios

Generalidades

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50132266	TT-Set 0,6-13	Herramienta	Tipo: Llave dinamométrica Núm. de llave: 13 mm Par de giro: 0,6 N·m Material: Plástico, Acero inoxidable Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.