

Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50128318

KB 301-10000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	BCL 300i
	BCL 301i
Geschikt voor interface	RS 232

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Contrastekkerprofiel
Aantal polen	32 -polig
Ronde stekker, LED	Nee
Aansluiting 2	
Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	10 -polig
	6 -polig
Kabeleigenschappen	
Aantal aders	16 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	8,5 mm
Kabellengte	10.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Nettogewicht	816 g
--------------	-------

Bediening en display

Classificatie

Douanetariefnnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Contrastekkerprofiel
Aantal polen	32 -polig
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	10 -polig
	6 -polig