

## Folha de dados técnicos

### Caixa de fios

N.º do art.: 50104582

D M8A-3P-SK

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

Tensão de operação	Máx. 32 V CA/CC
Corrente de serviço de medição	4.000 mA

### Conexão

Número de conexões 1 Unid.

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Número de polos	3 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão	Borne por deslocamento da isolamento do condutor
-----------------	--------------------------------------------------

#### Características dos cabos

Seção transversal admissível do cabo	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
--------------------------------------	-------------------------------

### Dados mecânicos

Execução	Cilíndrico
Dimensões (Ø x C)	11,8 mm x 42,5 mm

## Conexão elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Número de polos	3 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Conexão 2

Tipo de conexão	Borne por deslocamento da isolamento do condutor
-----------------	--------------------------------------------------

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 85 °C
--------------------------------	---------------

### Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635