

**Scheda tecnica dati**  
**Parte di collegamento**  
Cod. art.: 50116467  
MK 348

**Contenuto**

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|            |          |
|------------|----------|
| Idoneo per | BCL 348i |
|            | BPS 348i |

### Interfaccia

|      |                    |
|------|--------------------|
| Tipo | PROFINET, PROFINET |
|------|--------------------|

### Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 4 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

#### Collegamento 1

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Funzione             | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto          |
| Numero di poli       | 5 poli            |

#### Collegamento 2

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Funzione             | HOST / BUS IN |
| Tipo di collegamento | Morsetto      |
| Numero di poli       | 5 poli        |

#### Collegamento 3

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Funzione             | BUS OUT  |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli       | 5 poli   |

#### Collegamento 4

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Funzione             | Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | USB                       |

### Dati meccanici

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Forma costruttiva            | Cubica                    |
| Dimensioni (P x H x L)       | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo                   |
|                              | Plastica                  |
| Alloggiamento in metallo     | Alluminio pressofuso      |
| Peso netto                   | 186 g                     |
| Colore dell'alloggiamento    | Rosso                     |

### Comando e visualizzazione



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo di visualizzazione | LED        |
| Numero di LED           | 2 pezzo(i) |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4             | 27280190 |
| ECLASS 8.0               | 27280190 |
| ECLASS 9.0               | 27279090 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280191 |
| ECLASS 12.0              | 27280191 |
| ECLASS 13.0              | 27280191 |
| ECLASS 14.0              | 27280191 |
| ECLASS 15.0              | 27280191 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Funzione             | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto          |
| Pressacavo           | M16               |
| Numero di poli       | 5 poli            |

## Collegamento elettrico

### Morsetto

### Assegnazione

|   |        |
|---|--------|
| 1 | SWIO 2 |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | VIN    |
| 4 | GNDIN  |
| 5 | FE     |

### Collegamento 2

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Funzione             | HOST / BUS IN |
| Tipo di collegamento | Morsetto      |
| Pressacavo           | M16           |
| Numero di poli       | 5 poli        |

### Morsetto

### Assegnazione

|   |      |
|---|------|
| 1 | TD0+ |
| 2 | TD0- |
| 3 | RD0+ |
| 4 | RD0- |
| 5 | n.c. |

### Collegamento 3

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Funzione             | BUS OUT  |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Pressacavo           | M16      |
| Numero di poli       | 5 poli   |

### Morsetto

### Assegnazione

|   |      |
|---|------|
| 1 | TD1+ |
| 2 | TD1- |
| 3 | RD1+ |
| 4 | RD1- |
| 5 | n.c. |

### Collegamento 4

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Funzione             | Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | USB                       |
| Tipo di connettore   | USB 2.0 Mini-B            |

## Comando e visualizzazione

| LED | Display                     | Significato                 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | Verde, costantemente acceso | Ethernet                    |
|     | Giallo, lampeggiante        | Trasmissione di dati attiva |
| 2   | Verde, costantemente acceso | Ethernet                    |
|     | Giallo, lampeggiante        | Trasmissione di dati attiva |