

Teknik veri sayfası

Distribütör

Ürün no.: 50130994

MD 7XXP-11-82IO5-FK



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Toplam akım	≤ 2 x 8 A
-------------	-----------

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U _N	24 V DC
---------------------------------------	---------

Girişler

Anahtarlama elemanı	PNP
---------------------	-----

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü	Terminal
İşlev	Kontrola bağlantı
Kutup sayısı	21 kutuplu
Kapak malzemesi	Polibütillen (PBT)

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı	8 Adet
Vida dişi büyüklüğü	M12
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tip	dişi
Malzeme	Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi	TPU
Kontakların malzemesi	Altın kaplama
Kontak başına işletme akımı	4 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	50 mm x 15 mm x 150 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	210 g

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
---------------	-----

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ECLASS 16.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585
UNSPSC 26.08	32151900

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü

Terminal


Kutup sayısı

21 kutuplu


Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
9	Soket yeri 1 / kontak 2
10	Soket yeri 2 / kontak 2
11	Soket yeri 3 / kontak 2
12	Soket yeri 4 / kontak 2
13	Soket yeri 5 / kontak 2
14	Soket yeri 6 / kontak 2
16	Soket yeri 8 / kontak 2
1	Soket yeri 1 / kontak 4
2	Soket yeri 2 / kontak 4
3	Soket yeri 3 / kontak 4
4	Soket yeri 4 / kontak 4
+1	Soket yeri 1-8 / kontak 1
+2	Soket yeri 1-8 / kontak 1
-1	Soket yeri 1-8 / kontak 3
-2	Soket yeri 1-8 / kontak 3
PE	Soket yeri 1-8 / kontak 5
5	Soket yeri 5 / kontak 4
6	Soket yeri 6 / kontak 4
7	Soket yeri 7 / kontak 4
8	Soket yeri 8 / kontak 4
15	Soket yeri 7 / kontak 2

Pin	Pin tahsisi
1	+
2	NC(2)
3	-
4	NO(2)
5	PE



Devre şeması



- a Bağlantı kapağı
- b Soket yuvası
- c Ana gövde

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1
3	beyaz, devamlı yanan ışık	Sinyal 2

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134480	CAP M12K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M12 Malzeme: Plastik

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.