

技术数据表

适配器

配件编号: 50109834

KDS BUS OUT M12-T-5P

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合接口	MultiNet Plus
	PROFIBUS DP

机械参数

净重	21 g
----	------

分类

税率编号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900

连接

接口数量	3 个
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
连接3	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形

连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形

配件

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 13 mm 扭矩: 0.6 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。