

## 技术数据表

## 安全继电器

配件编号: 50149651

LBK ISC110E-F



### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件

图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

系列	LBK ISC
类型	雷达传感器的控制器
包含	MicroSD 卡插槽
应用	固定式出入口防护 固定式危险区域防护

## 功能

功能	MicroSD 卡插槽 传感器组停用 切换配置 启动/重启 (RES), 任选 控制器同步 最多 6 个传感器的连接 配置存储器
重启	手动 自动

## 特性参数

SILCL	2, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	d, EN ISO 13849-1
MTTF <sub>d</sub>	42 年, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	1.40E-08 每小时
使用寿命 T <sub>M</sub>	20 年, EN ISO 13849-1
等级	3, EN ISO 13849-1

## 电气数据

保护电路	通过集成的可复位保险装置过电流 (8A 时最长 5s) 集成短路保护的外部电源
性能数据	
供电电压 U <sub>B</sub>	20 ... 28 V, DC
最大电流消耗	1,000 mA, 无外部载荷
最大功耗	5 W
输出	
安全输出回路数(OSSD)	2 个

## 接口

类型	Ethernet, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
Ethernet	
功能	参数化

## 服务接口

类型	USB
----	-----

## 连接

接口数量	7 个
连接1	
功能	供电电源
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	3 个引脚
连接2	
功能	总线输出
类型	端子

## 连接3

功能	信号输入
类型	信号输出 端子

## 连接4

功能	配置/参数化
类型	USB

## 连接5

功能	配置/参数化
类型	RJ45

## 连接6

功能	EtherCAT FSoE
类型	RJ45

## 连接7

功能	EtherCAT FSoE
类型	RJ45

## 机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	106 mm x 33 mm x 103 mm
外壳材料	塑料
净重	250 g
外壳颜色	白色
紧固类型	DIN 槽轨安装 扣装

## 环境数据

环境温度, 工作	-30 ... 60 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 80 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	0 ... 95 %

## 认证

防护等级	IP 20
安全等级	II
认证	TÜV Süd Italia UL

## 分类

税率编号	85371098
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ECLASS 14.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
ETIM 9.0	EC001449

## 电气连接

## 连接1

功能	供电电源
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	3 个引脚

## 端子

## 配置

+	+24 V DC
E	PE
-	GND

## 连接2

功能	总线输出
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	4 个引脚

## 端子

## 配置

+	+12 V DC
H	CAN H
L	CAN L
-	GND

## 连接3

功能	信号输入
	信号输出
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	12 个引脚

## 端子

## 配置

Digital In 4	输入端 +24V DC
Digital In 3	输入端 +24V DC
Digital In 2	输入端 +24V DC
Digital In 1	输入端 +24V DC
Digital In V+	输入端 +24V DC 诊断
Digital In V-	GND
Digital Out GND	GND
Digital Out 4	安全输出
Digital Out 3	安全输出
Digital Out 2	安全输出
Digital Out 1	安全输出
Digital Out GND	GND

## 连接4

功能	配置/参数化
类型	USB
接头类型	Micro-USB

## 连接5

功能	配置/参数化
类型	RJ45

## 电气连接

### 连接6


功能	EtherCAT FSoE
类型	RJ45

### 连接7

功能	EtherCAT FSoE
类型	RJ45

## 配件


### 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50143389	KD DN-M12-5W-P1-150	连接电缆	连接1: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 15,000 mm 护套材料: PUR

### 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50143385	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-030	互连电缆	适合接口: DeviceNet, CANopen 连接1: 接头, M12, L 型, 插头, A-编码, 5 个引脚 连接2: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 5 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PUR
	50143386	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-050	互连电缆	适合接口: DeviceNet, CANopen 连接1: 接头, M12, L 型, 插头, A-编码, 5 个引脚 连接2: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 5 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50130632	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-010	互连电缆	适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 1,000 mm 护套材料: PUR
	50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	互连电缆	适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

## 配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50143459	KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018	互连电缆	适合接口: USB 连接1: USB 连接2: USB 有屏蔽: 否 电缆长度: 1,800 mm

## 紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50150799	LBK-MicroSD-Card	编程存储器	

### 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。