

## 技术数据表

### 安全传感器接收器套件

配件编号: 426599

MLD510-XR3L-UDC-1140-S2




图片可能不同

#### 内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 合适的发射器
- 配件



## 套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	66536600	MLD510-XR3L	多光束安全光栅 (接收器)	专门设计: 激光瞄准器反射元件 光束数: 3 个 光束距离: 400 mm 响应时间: 25 ms 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
	1	549879	UDC-1140-S2	设备防护立柱	功能: 可调, 3 个方向, 光幕和多光束传感器的安装和保护 尺寸: 160 mm x 1,200 mm x 149 mm 支柱高度(不含底座): 1,140 mm

## 技术参数

## 基础数据

系列	MLD-UDC
设备类型	接收器

## 专门设计

专门设计	激光瞄准器反射元件
------	-----------

## 功能

功能	自动重启
激光瞄准器反射元件	是
内置屏蔽指示器	否
集成状态指示器	否

## 特性参数

类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	6.6E-09 每小时
使用寿命 T <sub>M</sub>	20 年, EN ISO 13849-1
等级	4, EN ISO 13849

## 光学数据

光束数	3 个
光束距离	400 mm

## 机械参数


带设备防护立柱	是
支柱高度(不含底座)	1,140 mm

## 认证

## 分类


税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

## 合适的发射器

	配件编号	名称	配件	说明
	426598	MLD500-XT3L-UDC-1140-S2	安全传感器发射器套件	专门设计: 内装激光校准辅助装置 检测范围: 20 ... 70 m 光束距离: 400 mm

## 配件

### 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

#### 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。