

## Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50020501

KD 095-5A

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Bedrijfsspanning        | max. 125 V AC/DC |
| Nominale bedrijfsstroom | 4.000 mA         |

### Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
|----------------------|-------|

#### Aansluiting 1

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat        | M12           |
| Type                    | female        |
| Materiaal               | Metaal        |
| Materiaal greepgedeelte | Kunststof     |
| Aantal polen            | 5 -polig      |
| Codering                | A-gecodeerd   |
| Uitvoering              | axiaal        |

#### Aansluiting 2

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Type aansluiting | Schroefklem |
|------------------|-------------|

#### Kabeleigenschappen

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Toegestane kabeldoorsnede | 0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------------------|

### Mechanische gegevens

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bouwworm         | cilindrisch     |
| Afmeting (Ø x l) | 20 mm x 52,5 mm |
| Nettogewicht     | 23 g            |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Douanetariefnnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27440102 |
| ECLASS 9.0          | 27069190 |
| ECLASS 10.0         | 27440102 |
| ECLASS 11.0         | 27440102 |
| ECLASS 12.0         | 27440116 |
| ECLASS 13.0         | 27440116 |
| ECLASS 14.0         | 27440116 |
| ECLASS 15.0         | 27440116 |
| ECLASS 16.0         | 27440116 |
| ETIM 5.0            | EC002635 |
| ETIM 6.0            | EC002635 |
| ETIM 7.0            | EC002635 |
| ETIM 8.0            | EC002635 |
| ETIM 9.0            | EC002635 |
| ETIM 10.0           | EC002635 |
| UNSPSC 26.08        | 39121413 |


## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat        | M12           |
| Type                    | female        |
| Materiaal               | Metaal        |
| Materiaal greepgedeelte | Kunststof     |
| Aantal polen            | 5 -polig      |
| Codering                | A-gecodeerd   |
| Uitvoering              | axiaal        |

### Pin Pintoewijzing

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | V+        |
| 2 | Signaal 1 |
| 3 | V-        |
| 4 | Signaal 2 |
| 5 | FE/SHIELD |



### Aansluiting 2

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Type aansluiting | Schroefklem |
|------------------|-------------|