

## Teknik veri sayfası

### Barkod bandı

Ürün no.: 50104802

BCB G30 H47 L110

#### İçerik

- Teknik veriler
- Ürün anahtarı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Bunlar için uygundur: | Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i  |
|                       | Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 8     |
|                       | Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 8     |
|                       | Barkod konumlandırma sistemi seri FBPS 600i |

## Mekanik bilgiler

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ölçü (Y x U)                                       | 47 mm x 110.000 mm                            |
| Izgara ölçüsü                                      | 30 mm                                         |
| Mekanik özellikler                                 | çizilmez                                      |
|                                                    | kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır |
|                                                    | neme karşı dayanıklı                          |
|                                                    | silinmez                                      |
|                                                    | UV'ye dayanıklıdır                            |
| Yapıştırıcı                                        | Akrilat yapıştırıcı                           |
| Yapıştırıcı kuvveti                                | 0,1 mm                                        |
| Üretim yöntemi                                     | Fotodizgi                                     |
| Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C'de) | Dizel yağı                                    |
|                                                    | Heptan                                        |
|                                                    | Test benzini                                  |
| Sertleşme                                          | 72 h                                          |
| Yüzey koruması                                     | Polyester, mat                                |

## Çevresel veriler

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Ortam sıcaklığı işletim   | -40 ... 120 °C                   |
| İşleme sıcaklığı          | 0 ... 45 °C                      |
| Önerilen işleme sıcaklığı | 10 ... 25 °C                     |
| Dayanıklılık              | Nem                              |
|                           | Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5) |
|                           | UV ışını                         |
| Yapı zemin                | Düz                              |
|                           | Gressiz                          |
|                           | Kuru                             |
|                           | Temiz                            |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4          | 27280190 |
| ECLASS 8.0            | 27280190 |
| ECLASS 9.0            | 27280192 |
| ECLASS 10.0           | 27280192 |
| ECLASS 11.0           | 27280192 |
| ECLASS 12.0           | 27280192 |
| ECLASS 13.0           | 27280192 |
| ECLASS 14.0           | 27280192 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |

## Ürün anahtarı

Parça atama: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

## BCB Barkod bandı

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Seri<br>BCB: Barkod bandı                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AAA  | Aralık / Izgara ölçüsü<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| BBB  | Bant yüksekliği / Özel yükseklik<br>H25: Yükseklik 25 mm<br>H47: Yükseklik 47 mm<br>SH1: Özel yükseklik, özgün, 20 - 32 mm arasında<br>SH2: Özel yükseklik, özgün, 33 - 47 mm arasında<br>SH3: Özel yükseklik, özgün, 48 - 70 mm arasında<br>SH4: Özel yükseklik, özgün, 71 - 140 mm arasında |
| CCCC | Bant uzunluğu / Özel uzunluk<br>Lxxx: Bant uzunluğu, mm<br>SL: Özel uzunluk                                                                                                                                                                                                                   |

## Ürün anahtarı

| BCB                                                                              | Barkod bandı                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDDD                                                                             | <b>Seçenekler</b><br>TWIN: Aynı basılmış iki bant<br>MVS: Measurement Value Switch (renk kırmızı)<br>MV0: Measurement Value Zero (renk sarı)<br>ML: Marka etiketi<br>RW: Reverse Winding (değiştirilmiş sargı yönü, en düşük pozisyon değeri sargı çekirdeğinin içerisinde bulunur)<br>RK: Repair Kit (tamir bandı)    |
| E                                                                                | <b>Müşteriye özel versiyon</b><br>A: Kod içeriği ML = AA1 Renk kırmızı<br>B: Kod içeriği ML = BB1 Renk kırmızı<br>C: Kod içeriği ML = CC1 Renk kırmızı<br>D: Kod içeriği ML = DD1 Renk kırmızı<br>E: Kod içeriği ML = EE1 Renk kırmızı<br>F: Kod içeriği ML = FF1 Renk kırmızı<br>G: Kod içeriği ML = CC1 Renk kırmızı |
| <b>Uyarı</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | ⚠ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.                                                                                                                                                                            |