

Teknik veri sayfası

Reflektör

Ürün no.: 50116725

TKS 85x85

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

| | |
|----------------------------------|--|
| Yapı şekli | dikdörtgen |
| Üçlü boyutu | 4 mm |
| Montaj ölçüsü genişliği | 85 mm |
| Montaj ölçüsü yüksekliği | 85 mm |
| Montaj ölçüsü kalınlığı | 8,5 mm |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 77 mm |
| Yansıtma yüzeyi genişliği | 77 mm |
| Malzeme reflektör | Plastik |
| Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
| Değişken polarizasyonlu | Evet |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA8N |
| Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
| Net ağırlık | 47 g |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir |

Çevresel veriler

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
|-------------------------|---------------|

Sertifikalar

| | |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |