

## Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50030433

TKS 30X60

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Mekanik bilgiler

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Yapı şekli                       | dikdörtgen                              |
| Üçlü boyutu                      | 4 mm                                    |
| Montaj ölçüsü genişliği          | 30 mm                                   |
| Montaj ölçüsü yüksekliği         | 81 mm                                   |
| Montaj ölçüsü kalınlığı          | 8,7 mm                                  |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği       | 56 mm                                   |
| Yansıtma yüzeyi genişliği        | 27 mm                                   |
| Malzeme reflektör                | Plastik                                 |
| Malzeme taşıyıcı maddesi         | Plastik                                 |
| Değişken polarizasyonlu          | Evet                                    |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA8N                                  |
| Aktif yüzey yapısı               | Üçlü                                    |
| Net ağırlık                      | 14 g                                    |
| Montaj braket türü               | Geçiş montaj braket<br>yapıştırılabilir |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279203 |
| ECLASS 8.0            | 27279203 |
| ECLASS 9.0            | 27273601 |
| ECLASS 10.0           | 27273601 |
| ECLASS 11.0           | 27273601 |
| ECLASS 12.0           | 27273601 |
| ECLASS 13.0           | 27273601 |
| ECLASS 14.0           | 27273601 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

