

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50104131

MTKS 40x60.1

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	1,2 mm
Montaj ölçüsü genişliği	41 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	60 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	7,5 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	56 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	37 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	1,2 g
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

