

## Teknik veri sayfası


### Adaptör kablosu

Ürün no.: 425044

ECO-SD-Set

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri SOLID-2 / SOLID-2E

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

## Bağlantı 2

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama A kodlu

## Kablo özellikleri

İletken sayısı 8 Adet

Korunmalı Evet

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu

Kablo çapı (dış) 5,6 mm

Kablo uzunluğu 400 mm

Malzeme kılıf PUR

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ECLASS 13.0 27060313

ECLASS 14.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855


ETIM 9.0 EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	+24 V	kahverengi
2	FE/KILIF	gri
3	0 V	Mavi
4	Test	siyah
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-



## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

## Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	+24 V	kahverengi
2	n.c.	-
3	0 V	Mavi
4	Test	siyah
5	FE/KILIF	gri

