

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50114519

KB PS2-1 IT190x

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil barkod okuyucusu seri IT 1300
Arayüz için uygundur	PS/2

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü RJ41

Bağlantı 2

Bağlantı türü PS/2

Versiyon eksenel

Tip dişi

Bağlantı 3

Bağlantı türü PS/2

Versiyon eksenel

Tip erkek

Kablo özellikleri

İletken sayısı 6 Adet

Renk kılıf siyah

Korumalı Evet

Kablo versiyonu Spiral kablo

Kablo çapı (dış) 5 mm

Kablo uzunluğu 3.000 mm

Malzeme kılıf PVC

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

Sınıflandırma


Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

Pin	Pin tahsisi
1	Blendaj
2	n.c.
3	GND
4	PC verileri
5	PC saati
6	KB saati
7	+5 V DC
8	KB verileri
9	n.c.
10	n.c.




Bağlantı 2

Bağlantı türü	PS/2
Versiyon	eksenel
Tip	dişi

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	PC verileri
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	PC saati
6	n.c.

Leuze



Bağlantı 3

Bağlantı türü	PS/2
Versiyon	eksenel
Tip	erkek

Pin	Pin tahsisi
1	KB verileri
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	KB saati
6	n.c.

