

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50011948

BK7 KB-092- 6000- 6

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|----------|----------------------------|
| Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
|----------|----------------------------|

Elektrik verileri

Güç verileri

| | |
|-----------------|------------|
| Çalışma voltajı | 30 V AC/DC |
|-----------------|------------|

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|---------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Standart konektör |
|---------------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------|
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
|------------------------|-------|

| | |
|--------------|-----------|
| Kutup sayısı | 6 kutuplu |
|--------------|-----------|

| | |
|----------|-------|
| Versiyon | açılı |
|----------|-------|

| | |
|-----|------|
| Tip | dışı |
|-----|------|

Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

Kablo özellikleri

| | |
|----------------|--------|
| İletken sayısı | 6 Adet |
|----------------|--------|

| | |
|------------|-------|
| Renk kılıf | siyah |
|------------|-------|

| | |
|----------|-------|
| Korumalı | Hayır |
|----------|-------|

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
|-----------------|------------------------------------|

| | |
|------------------|--------|
| Kablo çapı (dış) | 5,5 mm |
|------------------|--------|

| | |
|----------------|----------|
| Kablo uzunluğu | 6.000 mm |
|----------------|----------|

| | |
|---------------|-----|
| Malzeme kılıf | PVC |
|---------------|-----|

| | |
|-------------------------|-------|
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
|-------------------------|-------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
|-----------------------|----------|

| | |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
|--------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
|------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
|------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
|-------------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001855 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC001855 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001855 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|---------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Standart konektör |
|---------------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------|
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
|------------------------|-------|

| | |
|--------------|-----------|
| Kutup sayısı | 6 kutuplu |
|--------------|-----------|

| | |
|----------|-------|
| Versiyon | açılı |
|----------|-------|

| | |
|-----|------|
| Tip | dışı |
|-----|------|

Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|