

技术数据表

盖罩

配件编号: 50149117

AC IVS 1048-IR

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 图示



图片可能不同

技术参数

基础数据

类型	配有红外光带滤波器的盖罩
适合	DCR 1048i IVS 1048i

光学数据

波长	850 nm
传输	840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%)
入射角 AOI	0 ... 15 °
注意	盖罩不能与 Lens-S-M12-4F4 和 Lens-S-M12-4F8 镜头一起使用。不带盖罩的情况下, 传感器防护等级为 IP40。

机械参数


结构	环
厚度	1 mm
外径	11.8 mm
净重	1 g
外壳颜色	红色
材料	BOROFLOAT®

分类

税率编号	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



注意 将滤光器装入盖罩

A 滤光器支座

图示

通带曲线

