

## Teknik veri sayfası

### Yön deęiřtirici ayna

Ürün no.: 66500200  
MLD-M003

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

UK  
CA

## Teknik veriler

## Koruma alanı verileri

Ulaşılabilir çalışma mesafesi 0 ... 6 m

## Optik veriler

Işın sayısı 3 Adet  
Işın uzaklığı 400 mm

## Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 894 mm x 64,7 mm  
Malzeme gövde Metal  
Metal gövde Alüminyum  
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA  
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm  
Net ağırlık 2.000 g  
Gövde rengi sarı, RAL 1021  
Montaj braket türü Cihaz kolonuna montaj  
Döner montaj braket  
Somun montajı

## Çevresel veriler


Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C  
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 75 °C  
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85389099  
ECLASS 5.1.4 27279207  
ECLASS 8.0 27279207  
ECLASS 9.0 27273605  
ECLASS 10.0 27273605  
ECLASS 11.0 27273605  
ECLASS 12.0 27273605  
ECLASS 13.0 27273605  
ECLASS 14.0 27273605  
ETIM 5.0 EC002467  
ETIM 6.0 EC002467  
ETIM 7.0 EC002467  
ETIM 8.0 EC002467  
ETIM 9.0 EC002467


## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir



## Aksesuarlar

## Montaj tekniği - döner montaj braketleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	540351	BT-SET-240CC-E	Set montaj braketleri	Montaj braketleri, tesis tarafı: Geçiş montaj braketleri Montaj braketleri, cihaz tarafı: kelepçelenebilir Montaj ünitesi türü: 240° döner Malzeme: Metal, Plastik Titreşim sönümlenme: Hayır

## Aksesuarlar

### Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.