

## Teknik veri sayfası

### Sinyal kolonu

Ürün no.: 50138251

A7-V1-MP1-BZ2-S-DS-ROG-T-100

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	A7
Sinyal verme türü	optik ve akustik

## Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	> 100.000 h
------------------------	-------------

## Güç verileri

Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	24 V, DC, 10 %
Akım tüketimi, maks.	160 mA

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Uyarılar	Karıştırma emniyeti: Renklerin kontrolü PIN'ler üzerinden gerçekleşir, bilyelerin pozisyonu bu şekilde isteğe göre seçilebilir (bakınız kullanım kılavuzu). Münferit renkler VCC üzerinden kontrol edilir (PNP)

## Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	1.500 mm
İletken sayısı	6 damarlı

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ölçü (Ø x U)	70 mm x 347 mm
Malzeme gövde	Metal Plastik
Metal gövde	Alüminyum
Plastik gövde	PC-ABS
Net ağırlık	611 g
Gövde rengi	gri siyah
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	vidalanabilir / yatay
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Bilye modülü	4 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi	Sürekli ışık
Işınlama açısı	360°
Modül sırası (artan)	Yeşil, turuncu, kırmızı, tek sesli zil

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-10 ... 60 °C
-------------------------	---------------

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 66
Sertifikasyonlar	CE CSA

## Akustik veriler


Ses türü	Sürekli ses
Ses basıncı	105 dB
Ton sayısı	1 Adet

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir



## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	1.500 mm
Malzeme kılıf	PVC
Kablo rengi	gri
İletken sayısı	6 damarlı
İletken enine kesiti	0,34 mm <sup>2</sup>

## Elektrik bağlantısı

İletken rengi	İletken tahsisi
siyah	GND
Kırmızı	VCC / Işıklı renk: Kırmızı
Yeşil	VCC / Işıklı renk: Yeşil
Turuncu	VCC / Işıklı renk: sarı / turuncu
beyaz	VCC / Işıklı renk: beyaz / sesli uyarıcı
Mavi	VCC / Işıklı renk: Mavi

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Bağlantı 3

İşlev	Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Çekme yayı tekniği
Kutup sayısı	6 kutuplu

## Terminal

Terminal	Tahsis
B	Mavi
G	Yeşil
A	turuncu/sarı
R	Kırmızı
0 V	GND
W	beyaz/zil

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## Aksesuarlar

## Susturma montaj sistemleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50142896	A7-MW2	Sinyal kolon elemanı	Yapı şekli: L biçiminde Versiyon: Açık L biçiminde Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi

## Aksesuarlar

### Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.