

Teknik veri sayfası

Barkod bandı

Ürün no.: 50147196

BCT G40 H47 L090

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
-----------------------	--

Mekanik bilgiler

Ölçü (Y x U)	47 mm x 90.000 mm
Izgara ölçüsü	40 mm
Mekanik özellikler	çizilmez kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır neme karşı dayanıklı silinmez UV'ya dayanımına bağlı
Yapıştırıcı	Akrilat yapıştırıcı
Yapıştırıcı kuvveti	0,035 mm
Üretim yöntemi	Dijital baskı
Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C'de)	Dizel yağı Test benzini Trafo yağı
Sertleşme	24 h
Yüzey koruması	Şeffaf polipropilen laminat

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-29 ... 93 °C
İşleme sıcaklığı	0 ... 45 °C
Önerilen işleme sıcaklığı	10 ... 25 °C
Dayanıklılık	Hava nemliliği Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5) UV ışını
Yapı zemin	Düz Gressiz Kuru Temiz

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015