

## Teknik veri sayfası

### Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50146390

REF 6-A-17x205

#### İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Mekanik bilgiler

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Yapı şekli                       | dikdörtgen           |
| Yönden bağımsız                  | Hayır                |
| Üçlü boyutu                      | 0,3 mm               |
| Montaj ölçüsü genişliği          | 17,4 mm              |
| Montaj ölçüsü yüksekliği         | 204,9 mm             |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği       | 204,9 mm             |
| Yansıtma yüzeyi genişliği        | 17,4 mm              |
| Malzeme reflektör                | Plastik              |
| Değişken polarizasyonlu          | Evet                 |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA                 |
| Aktif yüzey yapısı               | Mikro üçlü           |
| Montaj braket türü               | kendinden yapışkanlı |

### Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
|-------------------------|---------------|

### Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279203 |
| ECLASS 8.0            | 27279203 |
| ECLASS 9.0            | 27273601 |
| ECLASS 10.0           | 27273601 |
| ECLASS 11.0           | 27273601 |
| ECLASS 12.0           | 27273601 |
| ECLASS 13.0           | 27273601 |
| ECLASS 14.0           | 27273601 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |