

Teknik veri sayfası

Montaj ünitesi

Ürün no.: 50144734

BT 706M-APSET

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Seri | BT 7xx |
| İçeriği | Bağlantı kablosu |
| | İşletime alma için topraklama seti |
| Ürün grubu için uygun | Kontur ölçüm sistemi |
| Bunlar için uygundur: | Kontur ölçüm sistemi CMS 700i |

Bağlantı

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı 1 | |
| İşlev | Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1) |
| | Gerilim beslemesi |
| | Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1) |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 200 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 5 damarlı |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |

Mekanik bilgiler

| | |
|--------------------------------------|--|
| Metal montaj ünitesinin standart adı | Çelik, galvanize |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Çapraz akış fanı üfleme tertibatı |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Delikli montaj kolları M8 |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | Montaj kolları ile önceden monte edilmiş |
| Etki mesafesi | 800 mm |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Çelik |
| Titreşim sönümlenme | Hayır |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| İşlev | Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1) |
| | Gerilim beslemesi |
| | Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1) |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 200 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 5 damarlı |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |

| Pin | Pin tahsisi | İletken rengi |
|-----|-------------|---------------|
| 1 | +24 V | Kırmızı |
| 2 | n.c. | - |
| 3 | GNDIN | Mavi |
| 4 | SWIN 1 | Sarı |
| 5 | SWOUT 1 | beyaz |

