

## Teknik veri sayfası

### Montaj ünitesi

Ürün no.: 50144751

BT 708M-APSET

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	BT 7xx
İçeriği	Bağlantı kablosu
	İşletime alma için topraklama seti
Ürün grubu için uygun	Kontur ölçüm sistemi
Bunlar için uygundur:	Kontur ölçüm sistemi CMS 700i

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
<b>Bağlantı 1</b>	
İşlev	Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1)
	Gerilim beslemesi
	Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Mekanik bilgiler

Metal montaj ünitesinin standart adı	Çelik, galvanize
Montaj ünitesinin uygulanması	Çapraz akış fanı üfleme tertibatı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Delikli montaj kolları M8
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Montaj kolları ile önceden monte edilmiş
Etki mesafesi	800 mm
Montaj ünitesinin malzemesi	Çelik
Titreşim sönümlenme	Hayır

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1)
	Gerilim beslemesi
	Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	+24 V	Kırmızı
2	n.c.	-
3	GNDIN	Mavi
4	SWIN 1	Sarı
5	SWOUT 1	beyaz

