

## Teknik veri sayfası

### Baz istasyonu

Ürün no.: 50144935

Base IT 1991i

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Tür	Baz istasyonu
Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1991i

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	4,5 ... 5,5 V, DC
---------------------------------	-------------------

## Arayüz

Tür	PS/2
	RS 232
	USB

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi	Sınıf 1
Bluetooth sürümü	4.2

## Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

## Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Jack soket

## Bağlantı 3

Bağlantı türü	Bluetooth
---------------	-----------

## Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	102 mm x 60 mm x 245 mm
Plastik gövde	UL 94-V0
Net ağırlık	290 g

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 60 °C
Düşme yüksekliği	1,2 m
Ölçümlerin referansı	Beton zemin

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 51
---------------	-------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

## Pin Pin tahsisi

1	Blendaj
2	Kablo kimliği
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Jack soket
Çap	5,4
Kutup sayısı	2 kutuplu


### Bağlantı 3

İşlev	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	Veri arayüzü Bluetooth

## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	kırmızı, 1 kez yanıp söner kırmızı, sürekli ışık	Veri aktarımı aktif İşletime hazır olma
2	yeşil, yanıp sönüyor yeşil, sürekli ışık	Şarj işlemi aktif Akü şarjlı

## Uyarılar


⚠ Kullanım amacına dikkat edin!	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.</li><li>Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.</li><li>Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.</li></ul>

## Aksesuarlar

### Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi


Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
 50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modüler bağlantı ünitesi	Besleme gerilimi: 18 ... 30 V Akım tüketimi, maks.: 300 mA Arayüz: PROFINET, RS 232 Bağlantılar: 6 Adet Koruma sınıfı: IP 65

### Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
 50113397	KB JST-HS-300	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: RS 232 Bağlantı 1: JST ZHR Bağlantı 2: Sub-D, eksenel, erkek, 9 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 300 mm Malzeme kılıf: PUR

## Aksesuarlar

### Güç besleme üniteleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50123862	NT Base IT1911-EU	Güç besleme ünitesi	Güç besleme ünitesi türü: Konnektör güç besleme ünitesi Çıkış: 5 V DC, 1 A Giriş: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

#### Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.