

## Teknik veri sayfası

### Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50147229

REF 6-A-10,5x12,5

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yönden bağımsız	Hayır
Üçlü boyutu	0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	10,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	12,5 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	12,5 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	10,5 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	1 g
Montaj braket türü	kendinden yapışkanlı

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
-------------------------	---------------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

