

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50140575

KS U-M125A-T2113-300

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 60 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, pirinç nikelli, tavsiye edilen tork 0,5 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

İletken sayısı	5 Adet
İletken enine kesiti	0,82 mm ²
AWG	18
Renk kılıf	Sarı
Korumalı	Hayır
Silikonuz	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo uzunluğu	30.000 mm
Malzeme kılıf	TPE
İletken izolasyonu	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Travers oranı	5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s ² ivmelenme

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	14,5 mm
Eğilme döngüleri	1.000.000 Adet

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
	NEMA 6P

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, pirinç nikelli, tavsiye edilen tork 0,5 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Devre şeması

Bağlantı şeması

