

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50141462

KDS PL-M12-5A-M12-5A-P0-020

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur: MD 748i

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama L kodlu

Versiyon eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama L kodlu

Versiyon eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı 5 Adet

İletken enine kesiti 1,5 mm<sup>2</sup>

Renk kılıf gri

Korumalı Hayır

Silikonsuz Evet

Kablo çapı (dış) 2,35 mm

Kablo uzunluğu 2.000 mm

Malzeme kılıf PUR

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks.  
3,3 m/s ve maks. 5m/s<sup>2</sup> ivmelenme

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -30 ... 90 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 90 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

IP 69K

Sertifikasyonlar c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama L kodlu

Versiyon eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama L kodlu

Versiyon eksenel

Devre şeması

