

## Teknik veri sayfası



### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50140389

KS U-M124W-T2100-400

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 250 V AC/DC

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör   |
| Vida dişi büyüklüğü    | M12   |
| Tip                    | erkek   |
| Malzeme kavrama cismi  | TPU   |
| Kutup sayısı           | 4 kutuplu   |
| Kodlama                | A kodlu   |
| Versiyon               | açılı   |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır   |
| Kilit                  | Vidalama, pirinç nikelli, tavsiye edilen tork 0,5 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                         |   |
|-------------------------|---|
| İletken sayısı          | 4 Adet  |
| İletken enine kesiti    | 0,34 mm <sup>2</sup>  |
| AWG                     | 22  |
| Renk kılıf              | Sarı  |
| Korumalı                | Hayır   |
| Silikonuz               | Evet  |
| Kablo versiyonu         | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)  |
| Kablo uzunluğu          | 40.000 mm   |
| Malzeme kılıf           | TPE   |
| İletken izolasyonu      | PVC   |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet  |
| Travers oranı           | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme |

## Mekanik bilgiler

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Anahtar genişliği | 14,5 mm        |
| Eğilme döngüleri  | 1.000.000 Adet |

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

|  |                |
|--|----------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -15 ... 90 °C  |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -35 ... 105 °C |

## Sertifikalar

|               |         |
|---------------|---------|
| Koruma sınıfı | IP 65   |
|               | IP 67   |
|               | NEMA 6P |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör   |
| Vida dişi büyüklüğü    | M12   |
| Tip                    | erkek   |
| Malzeme kavrama cismi  | TPU   |
| Kutup sayısı           | 4 kutuplu   |
| Kodlama                | A kodlu   |
| Versiyon               | açılı   |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır   |
| Kilit                  | Vidalama, pirinç nikelli, tavsiye edilen tork 0,5 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

