

## Teknik veri sayfası

### Barkod bandı

Ürün no.: 50144218

BCB G40 SH1 SL

#### İçerik

- Teknik veriler
- Ürün anahtarı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|     |   |
|-----|---|
| Tür | Konfigüre edilebilir barkod bandı (özel bant, TWIN bandı, onarım bandı) |
|-----|---|

## Özel versiyon

|               |           |
|---------------|-----------|
| Özel versiyon | Özel bant |
|---------------|-----------|

## Mekanik bilgiler

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Izgara ölçüsü         | 40 mm                     |
| Bant başlangıç değeri | Özgün                     |
| Bant sonu değeri      | Özgün                     |
| Bant yüksekliği       | Özgün 20 - 32 mm arasında |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4          | 27280190 |
| ECLASS 8.0            | 27280190 |
| ECLASS 9.0            | 27280192 |
| ECLASS 10.0           | 27280192 |
| ECLASS 11.0           | 27280192 |
| ECLASS 12.0           | 27280192 |
| ECLASS 13.0           | 27280192 |
| ECLASS 14.0           | 27280192 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |

## Ürün anahtarı

Parça atama: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

## BCB Barkod bandı

|      |  |
|------|--|
| BCB  | Seri<br>BCB: Barkod bandı  |
| AAA  | Aralık / Izgara ölçüsü<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm   |
| BBB  | Bant yüksekliği / Özel yükseklik<br>H25: Yükseklik 25 mm<br>H47: Yükseklik 47 mm<br>SH1: Özel yükseklik, özgün, 20 - 32 mm arasında<br>SH2: Özel yükseklik, özgün, 33 - 47 mm arasında<br>SH3: Özel yükseklik, özgün, 48 - 70 mm arasında<br>SH4: Özel yükseklik, özgün, 71 - 140 mm arasında                |
| CCCC | Bant uzunluğu / Özel uzunluk<br>Lxxx: Bant uzunluğu, mm<br>SL: Özel uzunluk  |
| DDDD | Seçenekler<br>TWIN: Aynı basılmış iki bant<br>MVS: Measurement Value Switch (renk kırmızı)<br>MV0: Measurement Value Zero (renk sarı)<br>ML: Marka etiketi<br>RW: Reverse Winding (değiştirilmiş sargı yönü, en düşük pozisyon değeri sargı çekirdeğinin içerisinde bulunur)<br>RK: Repair Kit (tamir bandı) |

## Ürün anahtarı

### BCB

### Barkod bandı

E

#### Müşteriye özel versiyon

A: Kod içeriği ML = AA1 Renk kırmızı

B: Kod içeriği ML = BB1 Renk kırmızı

C: Kod içeriği ML = CC1 Renk kırmızı

D: Kod içeriği ML = DD1 Renk kırmızı

E: Kod içeriği ML = EE1 Renk kırmızı

F: Kod içeriği ML = FF1 Renk kırmızı

G: Kod içeriği ML = CC1 Renk kırmızı

### Uyarı



Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.