

Teknik veri sayfası Distribütör

Ürün no.: 50130596

MD 7XXP-11-48IO3-K100



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Elektrik verileri

Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

Güç verileri

Toplam akım 10 A

Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U_N 24 V DC

Bağlantı

Temel bağlantı

Bağlantı türü Kablo
İşlev Kontrola bağlantı
Kablo uzunluğu 10.000 mm

Kablo özellikleri

İletken sayısı 3 Adet
İletken enine kesiti $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$
 $8 \times 0,34 \text{ mm}^2$

AWG 22

Renk kılıf gri

Korumalı Hayır

Silikonsuz Hayır

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 8,6 mm

Kablo uzunluğu 10.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PVC

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Travers oranı Maks. 2 m/s, 5 m'de yatay geçiş uzunluğu ve maks. hızlanma 10 m/s²

Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir

Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 4 Adet

Vida dişi büyüklüğü M8

Kutup sayısı 3 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip dişi

Malzeme Plastik

O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU

Kontakların malzemesi Altın kaplama

Kontak başına işletme akımı 2 A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 35 mm x 96 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 887 g
Vida sıkma torku 0 N·m
Eğilme döngüleri 2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 12 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 70 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Kablo
İletken sayısı	3 damarlı


İletken rengi

kahverengi	+
Mavi	-
beyaz	S1

İletken tahsisi



Devre şeması



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1
3	beyaz, devamlı yanan ışık	Sinyal 2

Aksesuarlar

Bağlantı tekniği - adaptör

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134904	KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000	Adaptör	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, dişi, 4 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, erkek, 3 kutuplu

Genel

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134479	CAP M8K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitli kapak Vida dişi büyüklüğü: M8 Malzeme: Plastik

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.