

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50148809

MK 3007

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: BPS 3007i

Arayüz

Tür SSI

Bağlantı

Bağlantı sayısı 3 Adet

Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Terminal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Bağlantı 2

İşlev HOST/BUS IN

Bağlantı türü Terminal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Bağlantı 4

Bağlantı türü USB

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm

Malzeme gövde Metal

Metal gövde Alüminyum baskı döküm

Net ağırlık 186 g

Gövde rengi Kırmızı

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015



ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	M16
Kutup sayısı	5 kutuplu

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Bağlantı 2

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	M16
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal	Tahsis
1	DATA+
2	VERİ-
3	n.c.
4	CLK-
5	CLK+

Bağlantı 4

Bağlantı türü	USB
---------------	-----