

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50148347

KD U-M8-4A-T0-050 F+B

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Uygulama	Hijyenik ve ıslak bölüm Kimyasallara karşı dayanım
----------	---

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 60 V AC/DC
-----------------	------------------

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PP
Conta malzemesi	EPDM
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Kilit	Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,4 Nm, kendinden kilitlemeli

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
İletken enine kesiti	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG	22
Renk kılıf	gri
Korumalı	Hayır
Siliksuz	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	4,6 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	TPE
İletken izolasyonu	TPE
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Dış kaplamanın özellikleri	Halojen içermez, LABS içermez, geri dönüştürülebilir, yüksek termik dayanıklılık

Dış kaplamanın dayanıklılığı	Aside, kül sularına, ozona ve deniz suyuna karşı dayanıklı, hidrolize dayanıklı, P3 topactive karşı onaylanmış dayanıklılık
------------------------------	---

## Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	9 mm
Net ağırlık	70 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, ek uyarı	Çekme zinciri: -25 °C ... +60 °C
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-40 ... 105 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-40 ... 105 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65 IP 67 IP 68 IP 69
Sertifikasyonlar	ECOLAB

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PP
Conta malzemesi	EPDM

## Elektrik bağlantısı


### Bağlantı 1

Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kilit	Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,4 Nm, kendinden kilitlemeli

### Pin

### İletken rengi

1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah



### Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

