

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50148539

KY IVS 1048-IL

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	DCR 1048i
	IVS 1048i
	Sensör ve aydınlatma bağlantısı

Bağlantı

Bağlantı 1

İşlev	Temel bağlantı
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Kablo özellikleri


Korumalı	Evet
Zincir 1 kablo uzunluğu	900 mm
Zincir 2 kablo uzunluğu	300 mm
Zincir 3 kablo uzunluğu	300 mm
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Temel bağlantı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Devre şeması

Bağlantı şeması

