

## Teknik veri sayfası

### Distribütör

Ürün no.: 50130599

MD 7XXP-11-88IO3-K100



Şekil farklılık gösterebilir

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Toplam akım	10 A
-------------	------

## Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi U <sub>N</sub>	24 V DC
---------------------------------------	---------

## Girişler

Anahtarlama elemanı	PNP
---------------------	-----

## Bağlantı

## Temel bağlantı

Bağlantı türü	Kablo
İşlev	Kontrola bağlantı
Kablo uzunluğu	10.000 mm

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	3 Adet
İletken enine kesiti	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> 8 x 0,34 mm <sup>2</sup>

AWG	22
-----	----

Renk kılıf	gri
Korumalı	Hayır
Silikonsuz	Hayır
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	8,6 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
İletken izolasyonu	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Travers oranı	Maks. 2 m/s, 5 m'de yatay geçiş uzunluğu ve maks. hızlanma 10 m/s <sup>2</sup>

Dış kaplamanın dayanıklılığı	hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir
------------------------------	---

## Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı	8 Adet
Vida dişi büyüklüğü	M8
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tip	dışı
Malzeme	Plastik
O conta, yuvarlak conta malzemesi	TPU
Kontaktların malzemesi	Altın kaplama
Kontakt başına işletme akımı	2 A

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	30 mm x 35 mm x 132 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	1.184 g
Vida sıkma torku	0 N·m
Eğilme döngüleri	2.000.000 Adet
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 12 x kablo çapı

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
---------------	-----

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-5 ... 70 °C
-------------------------	--------------

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65 IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ECLASS 16.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585
UNSPSC 26.08	32151900


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1


Bağlantı türü	Kablo
İletken sayısı	3 damarlı

## Elektrik bağlantısı

İletken rengi	İletken tahsisi
kahverengi	+
Mavi	-
beyaz	S1



## Devre şeması



## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1
3	beyaz, devamlı yanan ışık	Sinyal 2

## Aksesuarlar

## Bağlantı tekniği - adaptör

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134904	KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000	Adaptör	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, dişi, 4 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, erkek, 3 kutuplu

## Genel

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134479	CAP M8K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitleme kapağı Vida dişi büyüklüğü: M8 Malzeme: Plastik

## Aksesuarlar

### Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.