

Teknik veri sayfası

Sinyal kolonu

Ürün no.: 50149108

TL305-ROGBW-BZ-M12

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	TL 305
İçeriği	1x kauçuk düz conta 1x M30 somun
Sinyal verme türü	optik ve akustik

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, DC
Akım tüketimi, maks.	205 mA

Girişler

Dijital anahtarlama girişi sayısı	6 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama girişleri

Tür	Dijital anahtarlama girişi
-----	----------------------------

Anahtarlama voltajı yüksek, min.	24 V
----------------------------------	------

Anahtarlama voltajı düşük, maks.	0 V
----------------------------------	-----

Voltaj türü	DC
-------------	----

Dijital anahtarlama girişi 1

Tahsis	Bağlantı 1, pin 1
İşlev	Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (yeşil)

Dijital anahtarlama girişi 2

Tahsis	Bağlantı 1, pin 2
İşlev	Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (turuncu)

Dijital anahtarlama girişi 3

Tahsis	Bağlantı 1, pin 4
İşlev	Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (beyaz)

Dijital anahtarlama girişi 4

Tahsis	Bağlantı 1, pin 5
İşlev	Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (mavi)

Dijital anahtarlama girişi 5

Tahsis	Bağlantı 1, pin 6
İşlev	Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (kırmızı)

Dijital anahtarlama girişi 6

Tahsis	Bağlantı 1, pin 8
İşlev	Pimin çalıştırılması ile akustik sinyal (sesli uyarıcı)

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi Sinyal IN
-------	--

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Malzeme	Metal
---------	-------

Kutup sayısı	8 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Vida dişi büyüklüğü	M30 x 1,5 mm
Ölçü (Ø x U)	50,6 mm x 278 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Alüminyum oksitlenmiş
Aydınlatma yüzeyi malzemesi	PolikarbonPlastik
Net ağırlık	390 g
Gövde rengi	gri
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Bilye modülü	5 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi	Sürekli ışık
Işınlama açısı	360°
Modül sırası (artan)	beyaz, mavi, yeşil, turuncu, kırmızı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
-------------------------	-------------

Ortam sıcaklığı depolama	0 ... 50 °C
--------------------------	-------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 20
---------------	-------

Güvenlik sınıfı	III
-----------------	-----

Sertifikasyonlar	UL
------------------	----

Akustik veriler

Ses türü	Sürekli ses
----------	-------------

Ses basıncı	95 dB
-------------	-------

Ton sayısı	1 Adet
------------	--------

Sınıflandırma

ECLASS 5.1.4	27371230
--------------	----------

ECLASS 8.0	27371230
------------	----------

ECLASS 9.0	27371230
------------	----------

ECLASS 10.0	27371230
-------------	----------

ECLASS 11.0	27371230
-------------	----------

ECLASS 12.0	27371230
-------------	----------

ECLASS 13.0	27371230
-------------	----------

ECLASS 14.0	27371230
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001042
----------	----------

ETIM 6.0	EC001042
----------	----------


ETIM 7.0	EC001042
----------	----------

ETIM 8.0	EC001042
----------	----------

ETIM 9.0	EC001042
----------	----------

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi
	Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	Yeşil LED	beyaz
2	LED turuncu	kahverengi
3	n.c.	Yeşil
4	LED beyaz	Sarı
5	LED mavi	gri
6	Kırmızı ışık yayan diyot	pembe
7	GND	Mavi
8	Sesli uyarıcı	Kırmızı



Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korunmalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR



Susturma montaj sistemleri

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50149111	TL305-AC.MB1	Sinyal kolon elemanı	Yapı şekli: L biçiminde Versiyon: Açık L biçiminde Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir



Montaj

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50149110	TL305-AC.EP.100	Sinyal kolon elemanı	Yapı şekli: Silindirik Çap: 35 mm Versiyon: Uzatma borusu Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir
50149109	TL305-AC.MF.65	Sinyal kolon elemanı	Yapı şekli: Silindirik Çap: 98 mm Versiyon: Montaj ayağı Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir



Aksesuarlar

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.