

## Technisch gegevensblad Hoekbeugel

Art.-nr.: 50113510

BT D30M.5

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, cilindrisch |
| Geschikt voor              | Sensoren met M30-bouwworm         |

### Mechanische gegevens

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Afmeting (b x h x l)                     | 44 mm x 45 mm x 23 mm  |
| Binnendiameter                           | 30,2 mm                |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS | V2A                    |
| Nettogewicht                             | 20 g                   |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel     | Hoek L-vorm            |
| Type bevestiging, installatiezijde       | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde          | schroefbaar            |
| Type bevestigingsonderdeel               | star                   |
| Materiaal bevestigingsonderdelen         | RVS                    |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ECLASS 16.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |
| UNSPSC 26.08       | 31242100 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

