

Folha de dados técnicos

Cabo de conexão

N.º do art.: 50154364

KB 4AV1 010

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica

A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Aplicação	Resistente a óleo e lubrificantes
Adequado para interface	RS 232

Dados elétricos

Dados de desempenho	
Tensão de operação	30 V CA/CC

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	JST ZHR
Número de polos	4 polos
Conector redondo, LED	Não
Conexão 2	
Tipo de conexão	Extremidade aberta
Características dos cabos	
Número de fios	4 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Não
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	3,95 mm
Comprimento do cabo	1.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Dados mecânicos

Peso líquido	99 g
--------------	------


Operação e indicação

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	JST ZHR
Número de polos	4 polos
Conector redondo, LED	Não

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------