


## Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50133856

KD S-M12-5A-V1-050

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Applicatie | Chemicaliënbestendig |
|------------|----------------------|

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Bedrijfsspanning | max. 125 V AC/DC |
|------------------|------------------|

Aansluiting

Aansluiting 1

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker                                                              |
| Schroefdraadmaat        | M12                                                                        |
| Type                    | female                                                                     |
| Materiaal greepgedeelte | PUR                                                                        |
| Aantal polen            | 5 -polig                                                                   |
| Codering                | A-gecodeerd                                                                |
| Uitvoering              | axiaal                                                                     |
| Ronde stekker, LED      | Nee                                                                        |
| Vergrendeling           | Wartel, zinksputgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |

Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|

Kabeleigenschappen

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal aders                      | 5 St.                                                                                          |
| Aderdoorsnede                     | 0,34 mm²                                                                                       |
| AWG                               | 22                                                                                             |
| Kleur mantel                      | zwart                                                                                          |
| Afgeschermd                       | Ja                                                                                             |
| Siliconenvrij                     | Ja                                                                                             |
| Kabeluitvoering                   | Aansluitkabel (eenzijdig open)                                                                 |
| Kabeldiameter (uitwendig)         | 5,6 mm                                                                                         |
| Kabellengte                       | 5.000 mm                                                                                       |
| Materiaal mantel                  | PVC                                                                                            |
| Aderisolatie                      | PVC                                                                                            |
| Geschikt voor kabelrupsen         | Nee                                                                                            |
| Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar                             |
| Bestendigheid van de buitenmantel | goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

Mechanische gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sleutelwijdte                     | 13 mm                   |
| Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
| Buigradius vast verlegd, min.     | min. 10 x kabeldiameter |

Bediening en display

Omgevingsgegevens

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel | -5 ... 80 °C gelegd  |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast     | -30 ... 80 °C gelegd |

Certificeringen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Beschermingsgraad | IP 67   |
|                   | IP 65   |
| Goedkeuringen     | c UL US |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |

Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker                                                              |
| Schroefdraadmaat        | M12                                                                        |
| Type                    | female                                                                     |
| Materiaal greepgedeelte | PUR                                                                        |
| Aantal polen            | 5 -polig                                                                   |
| Codering                | A-gecodeerd                                                                |
| Uitvoering              | axiaal                                                                     |
| Ronde stekker, LED      | Nee                                                                        |
| Vergrendeling           | Wartel, zinksputgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend |

Elektrische aansluiting



| Pin | Aderkleuren |
|-----|-------------|
| 1   | bruin       |
| 2   | wit         |
| 3   | blauw       |
| 4   | zwart       |
| 5   | grijs       |



Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|

Bedradingsschema's

Bedradingsschema

