

Technisch gegevensblad


Aansluitkabel

Art.-nr.: 50137263

KD S-M30-16A-V1-050

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Chemicaliënbestendig
------------	----------------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M30
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	16 -polig
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	16 St.
Aderdoorsnede	Spanning: 2 x 1 mm ² / signaal: 14 x 0,14 mm ²
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	7,5 mm
Kabellengte	5.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Aderisolatie	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Buigradius vast verlegd, min.	Min. 6 x kabeldiameter
-------------------------------	------------------------

Bediening en display

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd	0 ... 80 °C
---	-------------

Certificeringen

Goedkeuringen	RoHS
---------------	------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M30
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	16 -polig
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Pin

1	wit
2	bruin
3	groen
4	Geel
5	grijs
6	roze
7	blauw
8	Rood
9	zwart
10	violet

Aderkleuren



Elektrische aansluiting

Pin	Aderkleuren
11	grijs / roze
12	blauw / Rood
13	groen / wit
14	bruin / groen
15	Geel / wit
16	bruin / Geel

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------