

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50106957

TKS 40x60.P

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Kullanım alanı	İlaç Sanayi
----------------	-------------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yöne bağlı	Hayır
Üçlü boyutu	4 mm
Montaj ölçüsü genişliği	41 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	60 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	8 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	56 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	37 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PES
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	16 g
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket yapıştırılabilir
Malzeme uyumluluğu	ECOLAB

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

