

## Technisch gegevensblad Verdeler

Art.-nr.: 50130608

MD 7XXP-11-82IO5-13



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ingangen                                |         |
| Schakelement                            | PNP     |
| Prestatiegegevens                       |         |
| Somstroom                               | 10 A    |
| Ingangsgegevenslogica                   |         |
| Nominale ingangsspanning U <sub>N</sub> | 24 V DC |

Aansluiting

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Basisaansluiting            |                          |
| Type aansluiting            | Ronde stekker            |
| Functie                     | Verbinding met besturing |
| Schroefdraadmaat            | M23                      |
| Aantal polen                | 19 -polig                |
| Codering                    | A-gecodeerd              |
| Type                        | male                     |
| Verdeelaansluitingen        |                          |
| Aantal aansluitingen        | 8 St.                    |
| Schroefdraadmaat            | M12                      |
| Aantal polen                | 5 -polig                 |
| Codering                    | A-gecodeerd              |
| Type                        | female                   |
| Materiaal                   | Kunststof                |
| Materiaal afdichting O-ring | TPU                      |
| Materiaal contacten         | verguld                  |
| Bedrijfsstroom per contact  | 4 A                      |

Mechanische gegevens

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Bouwworm             | hoekig                   |
| Afmeting (b x h x l) | 50 mm x 36,5 mm x 150 mm |
| Materiaal behuizing  | Kunststof                |
| Nettogewicht         | 190 g                    |
| Aanhaalmoment bout   | 1 N·m                    |

Bediening en display

|               |     |
|---------------|-----|
| Type weergave | LED |
|---------------|-----|

Omgevingsgegevens

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|

Certificeringen

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Beschermingsgraad | IP 67<br>IP 65 |
| Goedkeuringen     | c UL US        |


Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279219 |
| ECLASS 9.0         | 27440108 |
| ECLASS 10.0        | 27440108 |
| ECLASS 11.0        | 27440108 |
| ECLASS 12.0        | 27440108 |
| ECLASS 13.0        | 27440108 |
| ECLASS 14.0        | 27440108 |
| ETIM 5.0           | EC002585 |
| ETIM 6.0           | EC002585 |
| ETIM 7.0           | EC003558 |
| ETIM 8.0           | EC002585 |
| ETIM 9.0           | EC002585 |

Elektrische aansluiting

Pin Pintoewijzing


|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Insteeklocatie 8 / contact 4   |
| 2  | Insteeklocatie 6 / contact 4   |
| 3  | Insteeklocatie 4 / contact 4   |
| 4  | Insteeklocatie 2 / contact 2   |
| 5  | Insteeklocatie 2 / contact 4   |
| 6  | Insteeklocatie 1-8 / contact 3 |
| 7  | Insteeklocatie 1 / contact 2   |
| 8  | Insteeklocatie 3 / contact 2   |
| 9  | Insteeklocatie 5 / contact 2   |
| 10 | Insteeklocatie 7 / contact 2   |
| 11 | Insteeklocatie 7 / contact 4   |
| 12 | Insteeklocatie 1-8 / contact 5 |
| 13 | Insteeklocatie 6 / contact 2   |




Elektrische aansluiting

| Pin | Pintoewijzing                  |
|-----|--------------------------------|
| 14  | Insteeklocatie 4 / contact 2   |
| 15  | Insteeklocatie 1 / contact 4   |
| 16  | Insteeklocatie 3 / contact 4   |
| 17  | Insteeklocatie 5 / contact 4   |
| 18  | Insteeklocatie 8 / contact 2   |
| 19  | Insteeklocatie 1-8 / contact 1 |

| Pin | Pintoewijzing  |
|-----|----------------|
| 1   | +              |
| 2   | Signaal 2 (NC) |
| 3   | -              |
| 4   | Signaal 1 (NO) |
| 5   | PE             |



Bedradingsschema's



Bediening en display

| LED | Display              | Verklaring                |
|-----|----------------------|---------------------------|
| 1   | groen, permanent aan | Bedrijfsspanning aanwezig |
| 2   | geel, permanent aan  | Signaal 1                 |
| 3   | wit, permanent aan   | Signaal 2                 |

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

|  | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                              |
|--|----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134971 | KD U-M23-JA-P1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19-polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

## Toebehoren

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134976 | KD U-M23-JW-P1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, gebogen, female, A-gecodeerd, 19 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

## Algemeen

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming     | Artikel     | Beschrijving                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134480 | CAP M12K-Set | Aansluitkap | Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties<br>Schroefdraadmaat: M12<br>Materiaal: Kunststof |

## Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.