

Technisch gegevensblad


Verbindingskabel

Art.-nr.: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Mobiele 2D-codelezer serie HCR 6200
Geschikt voor interface	RS 232
	TTL

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	steekbaar
Type	female
Aantal polen	2 -polig
Uitvoering	axiaal

Kabeleigenschappen

Aantal aders	9 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Spiraalkabel
Kabeldiameter (uitwendig)	5 mm
Kabellengte	2.400 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	RJ41
------------------	------

Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	steekbaar
Type	female
Aantal polen	2 -polig
Uitvoering	axiaal