

## Technisch gegevensblad

### Lichtschermsender

Art.-nr.: 50131385

CSL505-T25-175-M8



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Geschikte ontvangers
- Artikelsleutel
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Serie            | 505                          |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe          |
| Apparaattype     | Zender                       |
| Applicatie       | Nauwkeurige objectherkenning |

Speciale uitvoering

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting |
|                     | Kruisstraalscannen       |
|                     | Parallelstraalscannen    |

Optische gegevens

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Bedrijfsreikwijdte | 0,3 ... 5 m             |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Meetveldlengte     | 175 mm                  |
| Aantal stralen     | 8 St.                   |
| Straalafstand      | 25 mm                   |
| Lichtbron          | LED, infrarood          |
| Golflengte         | 860 nm                  |
| Zendsignaalvorm    | gepulst                 |

Meetgegevens

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Minimale objectdiameter | 27,5 mm |
|-------------------------|---------|

Elektrische gegevens

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging  |
|             | Kortsluitbeveiliging |
|             | Ompoolbeveiliging    |

Prestatiegegevens

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Voedingsspanning U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC |
|---------------------------------|-----------------|

Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
|----------------------|-------|

Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Deactiveringsingang  |
|                  | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker        |
| Schroefdraadmaat | M8                   |
| Type             | male                 |
| Materiaal        | Metaal               |
| Aantal polen     | 4 -polig             |
| Codering         | A-gecodeerd          |

Mechanische gegevens

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Bouwvorm                  | hoekig                 |
| Afmeting (b x h x l)      | 10 mm x 27 mm x 250 mm |
| Materiaal behuizing       | Metaal                 |
| Behuizing metaal          | Aluminium              |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof              |
| Kleur behuizing           | zilver                 |
| Type bevestiging          | Doorgaande bevestiging |

Bediening en display

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Type weergave                   | LED               |
| Aantal LED's                    | 1 St.             |
| Type configuratie/parametrering | Software          |
|                                 | via pintoewijzing |

Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag  | -40 ... 65 °C |

Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Beschermingsgraad | III   |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4       | 27270910 |
| ECLASS 8.0         | 27270910 |
| ECLASS 9.0         | 27270910 |
| ECLASS 10.0        | 27270910 |
| ECLASS 11.0        | 27270910 |
| ECLASS 12.0        | 27270910 |
| ECLASS 13.0        | 27270910 |
| ECLASS 14.0        | 27270910 |
| ETIM 5.0           | EC002549 |
| ETIM 6.0           | EC002549 |
| ETIM 7.0           | EC002549 |
| ETIM 8.0           | EC002549 |
| ETIM 9.0           | EC002549 |



## Bediening en display

| LED | Display                                 | Verklaring                      |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | rood, permanent aan<br>rood, knipperend | Bedrijfsgereedheid<br>Storingen |

## Geschikte ontvangers

| Art.-nr. | Benaming          | Artikel                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50131329 | CSL505-R25-175-M8 | Lichtschermb ontvanger | Applicatie: Nauwkeurige objectherkenning<br>Speciale uitvoering: Parallelstraalscannen, Alarmuitgang,<br>Diagonaalstraalaftasting, Kruisstraalscannen, Teach-ingang<br>Bedrijfsreikwijdte: 0,3 ... 5 m<br>Digitale schakeluitgangen: 2 St.<br>Schakeluitgang: Transistor, Push-pull, licht/donker omschakelbaar<br>Aansluiting: Ronde stekker, M8, 4 -polig |

## Artikelsleutel

Artikelaanduiding: CSL505-XXXX-ZZZZ-AA-BBB

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| X    | <b>Werkingsprincipe</b><br>T: zender<br>R: ontvanger                                       |
| YYY  | <b>Straalafstand</b><br>05: 5 mm<br>12,5: 12,5 mm<br>25: 25 mm<br>50: 50 mm<br>100: 100 mm |
| ZZZZ | <b>Meetveldlengte</b><br>Meetveldlengte [mm], afhankelijk van de straalafstand             |
| AA   | <b>Elektrische aansluiting</b><br>M8: ronde M8-stekkerverbinding, 4-polig (connector)      |

## Opmerking

Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Toebehoren

## Aansluittechniek - aansluitkabels

| Art.-nr. | Benaming          | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M8, axiaal, female, 4 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PVC  |
| 50130871 | KD U-M8-4W-V1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M8, gebogen, female, 4 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PVC |

Toebehoren

Parametreerapparaten

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming         | Artikel | Beschrijving                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|  | 50132069 | CSL505-Interface | Module  | Functies: Configureer- en testapparaat<br>Aansluiting: Sub-D |

Opmerking

 Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.