

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130447

E4-V1-DS-Y

Inhoud

- Technische gegevens
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	E4
Geschikt voor	Signaalzulelementen uit de serie E4
Type signaalgeving	optisch

Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
------------	-------------

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max.	27 mA

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (\varnothing x l)	40 mm x 62 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	45 g
Type bevestiging	Bajonetsysteem
Type lichtmiddel	LED/24V
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Bolkapkleur	Geel
Uitstraalhoek	360°

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ECLASS 13.0	27371220
ECLASS 14.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
ETIM 9.0	EC000232

Opmerkingen



Gebuiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.







Bij UL-applicaties:



- ⚠ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren

Montage

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130455	E4-MH1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Horizontale montage Befestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130458	E4-MP1-100	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Voetmontage Befestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130456	E4-MW1	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Hoekmontage Befestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 5 stuks max. Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130457	E4-MW2	Signaalzuilelement	Aansluiting: Klem, Push-In techniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 40 mm Uitvoering: Hoekmontage Befestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal Bolkapmodule: 10 stuks max. Moduleopname: tweezijdig Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.