

Technisch gegevensblad


Adapterkabel

Art.-nr.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor interface Ethernet

Interface

Ethernet

Overdrachtssnelheid 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Port

Aansluiting

Aantal aansluitingen 2 St.

Aansluiting 1

Type aansluiting RJ45

Uitvoering axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting USB

Stekkertype USB 3.0 standard-A

Mechanische gegevens

Bouwworm hoekig

Afmeting (b x h x l) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Kleur behuizing wit

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C

Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad IP 20

Goedkeuringen FCC

RoHS

Software

Systeemeisen Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

Classificatie

Douanetarifnummer 85176200

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ECLASS 13.0 27060313

ECLASS 14.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting RJ45

Aansluiting 2

Type aansluiting USB

Stekkertype USB 3.0 standard-A