

Technisch gegevensblad


Verbindingskabel

Art.-nr.: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning 30 V AC/DC

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Sub-D

Ronde stekker, LED Nee

Type female

Aantal polen 9 -polig

Uitvoering axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting Sub-D

Type male

Aantal polen 9 -polig

Uitvoering axiaal

Kabeleigenschappen

Aantal aders 5 St.

Afgeschermd Ja

Kabeluitvoering Verbindingskabel

Kabellengte 5.000 mm

Geschikt voor kabelrupsen Nee

Classificatie

Douanetariefnummer 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Sub-D

Ronde stekker, LED Nee

Type female

Aantal polen 9 -polig

Uitvoering axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting Sub-D

Type male

Aantal polen 9 -polig

Uitvoering axiaal