


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 150683

CB-M12-5000-3GF/WM

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Olie-/smearmiddelbestendig
------------	----------------------------

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat	M12
------------------	-----

Type	female
------	--------

Materiaal greepgedeelte	TPU
-------------------------	-----

Aantal polen	3 -polig
--------------	----------

Uitvoering	axiaal
------------	--------

Ronde stekker, LED	Nee
--------------------	-----

Bedrijfsstroom per contact	4 A
----------------------------	-----

Vergrendeling	Wartel
---------------	--------

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat	M12
------------------	-----

Type	male
------	------

Materiaal greepgedeelte	TPU
-------------------------	-----

Aantal polen	3 -polig
--------------	----------

Uitvoering	gebogen
------------	---------

Bedrijfsstroom per contact	4 A
----------------------------	-----

Kabeleigenschappen

Aantal aders	3 St.
--------------	-------

Aderdoorsnede	0,34 mm ²
---------------	----------------------

Kleur mantel	zwart
--------------	-------

Afgeschermd	Nee
-------------	-----

Kabeluitvoering	Verbindingskabel
-----------------	------------------

Kabeldiameter (uitwendig)	4,3 mm
---------------------------	--------

Kabellengte	5.000 mm
-------------	----------

Materiaal aders	Koper
-----------------	-------

Materiaal mantel	PUR
------------------	-----

Geschikt voor kabelrupsen	Nee
---------------------------	-----

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd	-25 ... 80 °C
---	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
--------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat	M12
------------------	-----

Type	female
------	--------

Materiaal greepgedeelte	TPU
-------------------------	-----

Aantal polen	3 -polig
--------------	----------

Uitvoering	axiaal
------------	--------

Ronde stekker, LED	Nee
--------------------	-----

Bedrijfsstroom per contact	4 A
----------------------------	-----

Vergrendeling	Wartel
---------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	gebogen
Bedrijfsstroom per contact	4 A

Bedradingschema's

Bedradingschema

