

Technisch gegevensblad



Verbindingskabel

Art.-nr.: 50103621

KB 031-1000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Chemicaliënbestendig
Geschikt voor interface	RS 232
	RS 485

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	15 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	16 -polig

Kabeleigenschappen

Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	8,1 mm
Kabellengte	1.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	15 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	16 -polig